

Паралельний комплект EAMM-U-70-D40-60RA-96

Номер деталі: 8058952

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|---|-----------------------|
| Розмір | 70 |
| Положення монтажу | Будь-який |
| Макс. швидкість обертання | 5000 rpm |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B2-L |
| Температура зберігання | -25 °C...60 °C |
| Відносна вологість | 0 - 95 % |
| Ступінь захисту | IP40 |
| Температура навколишнього середовища | -10 °C...60 °C |
| Момент інерції маси | 118 kgmm ² |
| Обертний момент приводу на холостому ході | 0.18 Nm |
| Передаваний крутний момент | 7 Nm |
| Вага продукту | 1800 g |
| Код інтерфейсу , виконавчий елемент | D40 |
| Код інтерфейсу Motor In | 60RA |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |