

# Паралельний комплект EAMM-U-86-D40-60PA-102

Номер деталі: 8058972

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                               | Значення              |
|---|-----------------------|
| Розмір                                    | 86                    |
| Положення монтажу                         | Будь-який             |
| Макс. швидкість обертання                 | 5000 rpm              |
| Відповідність LABS                        | VDMA24364-B2-L        |
| Температура зберігання                    | -25 °C...60 °C        |
| Відносна вологість                        | 0 - 95 %              |
| Ступінь захисту                           | IP40                  |
| Температура навколишнього середовища      | -10 °C...60 °C        |
| Момент інерції маси                       | 175 kgmm <sup>2</sup> |
| Обертний момент приводу на холостому ході | 0.25 Nm               |
| Передаваний крутний момент                | 9.5 Nm                |
| Вага продукту                             | 2500 g                |
| Код інтерфейсу , виконавчий елемент       | D40                   |
| Код інтерфейсу Motor In                   | 60PA                  |
| Інформація про матеріали                  | Відповідно до RoHS    |