


# Паралельний комплект EAMM-U-110-S62-88A-120

Номер деталі: 8059052

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	110
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	5000 rpm
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Момент інерції маси	799 kgmm <sup>2</sup>
Обертний момент приводу на холостому ході	0.3 Nm
Передаваний крутний момент	9.5 Nm
Вага продукту	5250 g
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	S62
Код інтерфейсу Motor In	88A
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS