


Швидкороз'ємний штекер NPHS-S6-M-G12F

Номер деталі: 8059264

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Номінальний розмір | 7.85 mm |
| Робочий тиску у повному температурному діапазоні | -0.95 bar...10 bar |
| Робоче середовище | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища | Можлива робота з мастилом |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 1 - низький опір корозії |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B2-L |
| Температура навколишнього середовища | -10 °C...60 °C |
| Вага продукту | 49 g |
| Пневматичний порт 1 | Внутрішня різьба G1/2 |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |