

Швидкороз'ємна розетка NPHS-D6-P-BC9

Номер деталі: 8059274

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір	7 mm
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	-0.95 bar...10 bar
Стандартна номінальна витрата	1448 l/min
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	95 g
Пневматичний порт 1	для розетки внутрішній Ø 9 мм
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS