

Пластикова трубка PTFEN-16X2,5-NT-25

Номер деталі: 8061177

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|---|--|
| Зовнішній Ø | 16 mm |
| Радіус вигину, що залежить від витрати | 160 mm |
| Внутрішній Ø | 11 mm |
| Мінімальний радіус вигину | 109 mm |
| Примітка до застосування | Шланг без друку |
| Робочий тиск у повному температурному діапазоні | -0.095 MPa...0.5 MPa -0.95 bar...5 bar |
| Робочий тиск у всьому діапазоні температур | -13.775 psi...72.5 psi |
| Робочий тиск в залежності від температури | -0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi |
| Робоче середовище | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Вогневипробування матеріалу | UL94 V-0 |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Клас "чистої кімнати" | Статично встановлений елемент, обміркована оцінка неможлива згідно з ISO 14644-1 |
| Допуск до харчової промисловості | див. розширену інформацію про матеріал |
| Температура навколишнього середовища | -20 °C...150 °C |
| Вага виробу за довжиною | 0.228 kg/m |
| Пневматичне з'єднання | Для цангового фітинга - зовнішній Ø 16 mm |
| Колір | Натуральний |
| Твердість по шкалі Shore | D 55 +/-5 |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріал трубки | PTFE |