

# Пластикова трубка PTFEN-3/8-NT-150

Номер деталі: 8061182

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Зовнішній Ø	9.53 mm
Радіус вигину, що залежить від витрати	100 mm
Внутрішній Ø	6.5 mm
Мінімальний радіус вигину	63 mm
Примітка до застосування	Шланг без друку
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	-0.095 MPa...0.5 MPa -0.95 bar...5 bar
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	-13.775 psi...72.5 psi
Робочий тиск в залежності від температури	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Вогневипробування матеріалу	UL94 V-0
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Клас "чистої кімнати"	Статично встановлений елемент, обміркована оцінка неможлива згідно з ISO 14644-1
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Температура навколишнього середовища	-20 °C...150 °C
Вага виробу за довжиною	0.084 kg/m
Пневматичне з'єднання	Для цангового фітинга зовн. Ø 3/8"
Колір	Натуральний
Твердість по шкалі Shore	D 55 +/-5
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал трубки	PTFE