

Осьовий комплект EAMM-A-M80-90GB

Номер деталі: 8063567

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Положення монтажу	Будь-який
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Передаваний крутний момент	60 Nm
Вага продукту	1279 g
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	M80
Код інтерфейсу Motor In	90GB
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS