

# Монтажна плита VABS-P12-S-M5-P3

Номер деталі: 8068637

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	25 mm
Положення монтажу	Будь-який
Особливі властивості	Сумісний з киснем згідно DIN EN 1797
Максимальна кількість мість для певморозподільників	1
Робочий тиск	0 bar...1.7 bar
Стандартна номінальна витрата	27 l/min
Стандартна номінальна витрата 2-3	28 l/min
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [5:3:1] Інертні гази кисень
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Експлуатація з мастилом неможлива Максимальний розмір часток 5 мкм
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-20 °C...70 °C
Температура середовища	-20 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 70 % Не конденсується
Ступінь захисту	IP00
Примітка щодо ступеня захисту	в змонтованому стані
Температура навколишнього середовища	-20 °C...70 °C
Вага продукту	55 g
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Пневматичний порт 1	M5
Пневматичне з'єднання 2	M5
Пневматичне з'єднання 2S	M5
Пневматичний порт 3	M5
Пневматичне з'єднання 5	M5
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал монтажної плити	Анодований алюмінієвий сплав