



# Вакуумний фільтр OAFF-G3-7

Номер деталі: 8068945

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Ступінь фільтрації	40 µm
Розмір упаковки	10
Робочий тиск	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Вага продукту	1.5 g
Тип кріплення	відкладений клацання
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал фільтра	Тканина PA
Матеріал корпусу	POM
Ефективність імпульсу при висуванні	0.7 MPa 7 bar
Ефективність імпульсу викиду	101.5 psi