

Кріплення профілю DAMH-L8-32-PL-1

Номер деталі: 8069015

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	32
Положення монтажу	Будь-який
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Вага продукту	160 g
Тип кріплення	Пряме кріплення через наскрізний отвір
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS без міді
Матеріал кріплення	Кований алюмінієвий сплав, анодований
Матеріал корпусу	Високолегована нержавіюча сталь
Матеріал гайки	Оцинкована сталь
Матеріал гвинтів	Оцинкована сталь