

Перехідна муфта NPFC-R-G1-G3/4-F

Номер деталі: 8069226

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Матеріал різьбового з'єднання	Нікельована латунь
Розмір упаковки	10
Робочий тиск	-0.95 bar...50 bar
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-20 °C...150 °C
Вага продукту	169 g
Пневматичний порт 1	G1
Пневматичне з'єднання 2	G3/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS