

Панель оператора CDSB-A1

Номер деталі: 8070984

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Максимальна довжина кабеля	3м
Пам'ять користувача	3 GB
Дисплей	Колір TFT
Властивості дисплею	сенсорний екран
Розмір дисплея	1,77" "
Діапазон робочої напруги постійного струму	4.5 V...5.5 V
Роздільна здатність дисплея	128x160 пікселів
Дозвіл	Знак RCM
Знак КС	КС-EMV
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC Згідно директиви EC RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC Відповідно до правил RoHS Великобританії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура зберігання	-20 °C...70 °C
Відносна вологість	Макимум 95% при 60 °C Не конденсується
Ступінь захисту	IP20
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Вага продукту	36.6 g
Інтерфейс USB, технологія підключення	USB 2.0 type B mini
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	PA6 посилений
Область застосування	Тільки з CMMT, CPX-E-CEC
Розміри Ш x Д x В	50 мм x 45 мм x 19,6 мм