

# Безконтактний вимикач DADG-D-F8-25

Номер деталі: 8072858

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Відповідає стандарту	EN60947-5-2
Дозвіл	Знак RCM с UL us (OL)
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Номінальна відстань переключення	0.6 mm
Гарантована відстань перемикачів	0.64 mm
Коефіцієнти зниження	Алюміній = 0,55 Нержавіюча сталь St 18/8 = 0,8 Мідь = 0,5 Латунь = 0,65 Сталь Ст 37 = 1,0
Температура навколишнього середовища	-25 °C...70 °C
Повторюваність	0.01 mm
Комутаційний вихід	PNP
Функція комутаційного елемента	N/O контакт
Максимальна частота перемикачів	5000 Hz
Максимальна частота комутації DC	5000 Hz
Максимальний вихідний струм	100 mA
Падіння напруги	2 V
Захист від короткого замикання	синхронизація
Діапазон робочої напруги постійного струму	10 V...30 V
Залишкова пульсація	10 %
Струм холостого ходу	10 mA
Захист від зворотної полярності	для всіх електричних підключень
Електричне підключення 1, тип підключення	кабель
Електропідключення 1, технологія підключення	Відкритий кінець
Електричне підключення 1, кількість контактів/жил	3
Довжина кабелю	2 m
Матеріал оболонки кабелю	TPE-U (PUR)
Розмір	M4
Тип кріплення	міцно закручений
Тип установки	Датчик на рівні з поверхнею

<b>Особливості</b>	<b>Значення</b>
Вага продукту	30 g
Матеріал корпусу	Сталь
Ступінь захисту	IP67
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III