

# Амортизатор DYEF-G8-M10-Y1

Номер деталі: 8073906

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	M10
Крок	1 mm
Демпфування	Еластичні амортизаційні кільця/підкладки з обох сторін без фіксованого металевго упору
Положення монтажу	Будь-який
Визначення положення	без
Максимальна швидкість удару	0.8 m/s
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Довжина амортизації	1 mm
Максимальний момент дотягування	3 Nm
Максимальне споживання енергії на один хід	0.25 J
Вага продукту	41 g
Тип кріплення	3 різьбовою втулкою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Високолегована сталь