


Монтажна плита VMPA14-FB-AP-4-1

Номер деталі: 8074666

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	65.5 mm 14.8 mm 14.9 mm
Довжина	107.3 mm
Максимальна кількість мість для певморозподільників	4
Робочий тиск	-0.09 МПа...1 МПа -0.9 bar...10 bar
Пілотний тиск	0.3 МПа...0.8 МПа 3 bar...8 bar
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Вага продукту	250 g
Пневматичне з'єднання 2	M7 G1/8
Пневматичне з'єднання 4	M7 G1/8
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал монтажноі плити	Алюміній литий під тиском