


# Роз'єм VABM-P7-18MB-G18-M5-4

Номер деталі: 8076387

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	18 mm
Конструкція	Напрямок підключення знизу
Максимальна кількість мість для певморозподільників	4
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Максимальний момент дотягування для кріплення клапана	0.6 Nm
Вага продукту	180 g
Пневматичний порт 1	G1/8
Пневматичне з'єднання 2	M5
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал з'єднувальної планки	Кований алюмінієвий сплав