

Комплект сервопреса YJKP

Номер деталі: 8077950

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Сила натискання	0 kN...17 kN
Робочий хід	100 mm...400 mm
Довжина кабелю	5 m...15 m
Частота сканування	1000 Hz
Протокол	EtherNet/IP ModBus TCP OPC-UA PROFINET IO TCP/IP
Положення монтажу	Будь-який
Тип двигуна	Серводвигун
Максимальне прискорення	2 m/s ²
Робочий цикл	100%
Швидкість подачі	0 mm/s...250 mm/s
Точність у ±% FS	0.25 %FS
Максимальне навантаження	19.5 kg...95 kg
Вага продукту	5,5 kg...66,7 kg
Температура навколишнього середовища	0 °C...40 °C
Температура зберігання	-10 °C...60 °C
Ступінь захисту	IP20
Відносна вологість	0 - 90 %
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III