

Комплект адаптера DHAА-G-R3-25-B19-32

Номер деталі: 8079196

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Розмір | 25 |
| Положення монтажу | Будь-який |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 2 - помірний вплив корозії |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B2-L |
| Температура навколишнього середовища | 0 °С...50 °С |
| Вага продукту | 65 g |
| Тип кріплення | З внутрішньою різьбою |
| Матеріал адаптерної плити | Кований алюмінієвий сплав, анодований |
| Матеріал гвинтів | Оцинкована сталь |