

Комплект адаптера ЕНАМ-Е20-40-Е8-35

Номер деталі: 8081015

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	40
Положення монтажу	Будь-який
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура навколишнього середовища	-10 °C...70 °C
Вага продукту	24 g
Код інтерфейсу, База	E20
Структура коду інтерфейсу	E8
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал адаптерної плити	Кований алюмінієвий сплав