

# Амортизатор DYSS-2-4-Y1F

Номер деталі: 8081767

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	2
Крок	4 mm
Демпфування	Саморегулююче
Положення монтажу	Будь-який
Визначення положення	без
Максимальна швидкість удару	0.5 m/s
Час скидання при кімнатній температурі	0.5 s
Час скидання при мінімальній температурі навколишнього середовища	1 s
Режим роботи	Одиначної дії Штовхання
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...70 °C
Довжина амортизації	4 mm
Максимальна сила удару	60 N
Максимальний момент дотягування	0.5 Nm
Максимальне споживання енергії на один хід	0.1 J
Максимальне споживання енергії на годину	270 J
Максимальна залишкова енергія	0.003 J
Сила скидання	0.7 N
Мінімальне зусилля введення	2.5 N
Вага продукту	1 g
Діапазон мас	0.8 kg
Тип кріплення	3 контргайкою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Високолегована сталь
Матеріал штока поршня	Високолегована сталь