

Регулятор тиску VRPA-LM-R18-Q8

Номер деталі: 8086011

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція регулятора	постійний тиск на виході З вторинним вихлопом з функцією зворотного потоку
Пневматичний порт 1	R1/8
Пневматичне з'єднання 2	QS-8
Тип кріплення	Можливість вкручування
Стандартна номінальна витрата	110 l/min
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Матеріал корпусу	PBT
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Положення монтажу	Будь-який
Спосіб приведення в дію	Вручну
Тип ущільнення на гвинтовій цапфі	Покриття
Регульовальний елемент	Поворотна ручка з блокуванням
Можливість обертання	360 град./не допускається безперервний поворот
манометр	з манометром
Діапазон регулювання тиску	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Клас "чистої кімнати"	Клас 4 згідно з ISO 14644-1
Вага продукту	31 g
Матеріал цапфи з гвинтом	Нікельована латунь
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал різьбового ущільнення	PTFE
Матеріал статичних ущільнень	NBR