

# Регулятор тиску VRPA-LM-N14-T14

Номер деталі: 8086016

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                 | Значення                                                                         |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Функція регулятора                          | постійний тиск на виході<br>З вторинним вихлопом<br>з функцією зворотного потоку |
| Пневматичний порт 1                         | 1/4 NPT                                                                          |
| Пневматичне з'єднання 2                     | QS-1/4                                                                           |
| Тип кріплення                               | Можливість вкручування                                                           |
| Стандартна номінальна витрата               | 110 l/min                                                                        |
| Температура навколишнього середовища        | 0 °C...60 °C                                                                     |
| Матеріал корпусу                            | PBT                                                                              |
| Робоче середовище                           | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                           |
| Положення монтажу                           | Будь-який                                                                        |
| Спосіб приведення в дію                     | Вручну                                                                           |
| Тип ущільнення на гвинтовій цапфі           | Покриття                                                                         |
| Регульовальний елемент                      | Поворотна ручка з блокуванням                                                    |
| Можливість обертання                        | 360 град./не допускається безперервний поворот                                   |
| манометр                                    | з манометром                                                                     |
| Діапазон регулювання тиску                  | 0.1 MPa...0.8 MPa<br>1 bar...8 bar<br>14.5 psi...116 psi                         |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)                  |
| Відповідність LABS                          | VDMA24364-B2-L                                                                   |
| Клас "чистої кімнати"                       | Клас 4 згідно з ISO 14644-1                                                      |
| Вага продукту                               | 50 g                                                                             |
| Матеріал цапфи з гвинтом                    | Нікельована латунь                                                               |
| Інформація про матеріали                    | Відповідно до RoHS                                                               |
| Матеріал різьбового ущільнення              | PTFE                                                                             |
| Матеріал статичних ущільнень                | NBR                                                                              |