

# Муфта EAMD-32-32-14-16X20-U

Номер деталі: 8086051

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Монтажний діаметр 1	14 mm
Діаметр захвату 2	16 mm
Розмір	32
Номинальна довжина	32 mm
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	8000 rpm
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Температура навколишнього середовища	-25 °C...60 °C
Момент інерції маси	14,5 kgmm <sup>2</sup>
Передаваний крутний момент	16 Nm
Вага продукту	124 g
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS