


# Комплект балансира УНВР-

Номер деталі: 8087218

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Діапазон ходу	100 mm...1990 mm
Діаметр циліндра	50 mm...200 mm
Підтримувана кінематика	Підйомна колона Паралельна кінематика
Захист від зворотної полярності	для робочої напруги
Робочий тиск	0.4 MPa...0.8 MPa 4 bar...8 bar
Максимальна швидкість руху	1 m/s
Діапазон робочої напруги постійного струму	21.6 V...26.4 V
Робочий цикл	100%
Номінальна робоча напруга постійного струму	24 V
Залишкова пульсація	5 %
Споживання струму з навантаженими виходами	2 A
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура зберігання	-20 °C...70 °C
Ступінь захисту	IP65
Примітка щодо ступеня захисту	IP20 для реле безпеки PNOZ IP20 для системи управління SMCB-...-C IP20 для керування SECC-D IP54 для системи управління SMCB-...-CC в змонтованому стані
Температура навколишнього середовища	0 °C...50 °C
Масове навантаження	25 kg...999 kg
Коефіцієнт передач кінематики	1:5 для колон підйомних 1:1 - 1:5 для паралельної кінематики
Вага продукту	4,8 kg...60,5 kg
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS