

Мережевий фільтр CAMF-C6-F-C20-3A

Номер деталі: 8088929

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|--|--|
| Захист від короткого замикання | ні |
| Струмове навантаження при 40 °C | 20 A |
| Діапазон робочої напруги змінного струму | 0 V...250 V |
| Частота мережі | 0 Hz...400 Hz |
| Напруга ізоляції | 1100 V |
| Дозвіл | ENEC UL – визнаний (OL) c UL – Визнаний (OL) |
| Знак CE (див. декларацію про відповідність) | Згідно директиви EC RoHS |
| Відповідність LABS | VDMA 24364 Зона III |
| Температура зберігання | -25 °C...100 °C |
| Ступінь захисту | IP20 |
| Температура навколишнього середовища | -25 °C...100 °C |
| Вага продукту | 700 g |
| Тип кріплення | Монтажна пластина, прикручена |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Положення монтажу | Горизонтальне |
| Електричне підключення 1, функція | Електричне живлення |
| Електричне підключення 1, тип підключення | Клемна колодка |
| Електропідключення 1, технологія підключення | Гвинтова клемка |
| Електричне підключення 1, кількість контактів/жил | 2 |
| Електричне підключення 1, використані контакти/жили | 2 |
| Електричне підключення 1, переріз провідника | 4 mm ² ...6 mm ² |
| Електричне підключення 2, функція | Блок живлення |
| Електричне підключення 2, тип підключення | Клемна колодка |
| Електричне підключення 2, технологія підключення | Гвинтова клемка |
| Електричне підключення 2, кількість полюсів/проводів | 2 |
| Електричне підключення 2, використані піни/проводи | 2 |
| Електричне підключення 2, переріз провідника | 4 mm ² ...6 mm ² |