


# Гальмівний резистор SACR-LE2-240-W500

Номер деталі: 8091543

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	500
Положення монтажу	вільна конвекція Бажано вертикально
Імпульсний гальмівний резистор на 380 V	2000 Ws
Імпульсний гальмівний резистор на 780 V	1800 Ws
Продуктивність при 35% ED і 20°C	500 W
Номінальна потужність гальмівного резистора	200 W
Номінальний гальмівний резистор на 380 V	150 W
Номінальний гальмівний резистор на 780 V	120 W
Значення опору	240 Ohm
Дозвіл	с CSA us (OL) с UL us - Recognized (OL)
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Ступінь захисту	IP65
Температура навколишнього середовища	0 °C...50 °C
Вага продукту	550 g
Тип кріплення	за бажанням: з наскрізним отвором За допомогою аксесуарів
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS