


Відсічний клапан MS4-EE-1/4-V24-B

Номер деталі: 8091771

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Модельний ряд	PC
Розмір	4
Ширина	40 mm
Конструкція	Сідловий клапан з електричним приводом
Допоміжне ручне керування	З блокуванням Без фіксації
Тип скидання	Пружина механічна
Тип контролю	Пілот
Функція клапана	3/2 закритий моностабільний
Робочий тиск	0.3 MPa...0.7 MPa 3 bar...7 bar
Значення C	8.36 l/sbar
b значення	0.49
Стандартна номінальна витрата	2000 l/min
Стандартний отвір для постачання повітря 0,6->0 МПа (6->0 бар, 87->0 psi)	1600 l/min
Характеристики котушки	24 V DC: 2,3 W
Допустимі коливання напруги	+/- 10 %
Час увімкнення	29 ms
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Клас "чистої кімнати" "	Клас 7 згідно з ISO 14644-1
Температура середовища	-5 °C...50 °C
Ступінь захисту	IP65
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Тип кріплення	з настінним/поверхневим тримачем
Положення монтажу	по вертикалі +/- 5°
Вага продукту	194 g
Пневматичний порт 1	G1/4
Пневматичне з'єднання 2	G1/4

Особливості	Значення
Пневматичний порт 3	G1/4
Контроль подачі повітря	Внутрішнє
Електричне підключення	Форма C Відповідно до EN 175301-803
Відображення стану сигналу	3 аксесуарами
Матеріальні ущільнення	HNBR NBR
Матеріал корпусу	РА-посилений