

Паралельний комплект EAMM-U-45-V25-38AA-63

Номер деталі: 8093197

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	45
Центральна відстань	63 mm
Положення монтажу	Будь-який
Передаточне число	1:1
Макс. швидкість обертання	3600 rpm
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура зберігання	-20 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	0 °C...50 °C
Момент інерції маси	4.35 kgmm ²
Обертний момент приводу на холостому ході	0.05 Nm
Передаваний крутний момент	0.5 Nm
Вага продукту	264 g
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	V25
Код інтерфейсу Motor In	38AA
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS