


Осьовий комплект EAMM-A-V25-35A

Номер деталі: 8093255

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|--------------------------------------|------------------------|
| Номинальна довжина | 40 mm |
| Положення монтажу | Будь-який |
| Макс. швидкість обертання | 10000 rpm |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B2-L |
| Температура зберігання | -25 °C...60 °C |
| Відносна вологість | 0 - 95 % |
| Ступінь захисту | IP40 |
| Температура навколишнього середовища | -10 °C...60 °C |
| Момент інерції маси | 0.19 kgmm ² |
| Передаваний крутний момент | 0.5 Nm |
| Вага продукту | 67 g |
| Код інтерфейсу , виконавчий елемент | V25 |
| Код інтерфейсу Motor In | 35A |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |