

Кріплення на H-рейку SAFM-X4-N

Номер деталі: 8095158

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	29 мм
Висота	4,2 мм
Довжина	169 мм
Конструкція	Версія X4 для монтажної рейки
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-40 °C...85 °C
Температура навколишнього середовища	-40 °C...85 °C
Вага продукту	38 g
Тип кріплення	кляцання
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал адаптерної плити	високолегована нержавіюча сталь