

# Паралельний комплект EAMM-U-45-V25-42AB-63

Номер деталі: 8095562

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	45
Центральна відстань	63 mm
Положення монтажу	Будь-який
Передаточне число	1:1
Макс. швидкість обертання	3600 rpm
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура зберігання	-20 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	0 °C...50 °C
Момент інерції маси	4.35 kgmm <sup>2</sup>
Обертний момент приводу на холостому ході	0.05 Nm
Передаваний крутний момент	0.5 Nm
Вага продукту	247 g
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	V25
Код інтерфейсу Motor In	42AB
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS