


# Осьовий комплект EAMM-A-T46-80PB

Номер деталі: 8096175

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальна довжина	68.5 mm
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	8000 rpm
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Момент інерції маси	7.65 kgmm <sup>2</sup>
Передаваний крутний момент	10 Nm
Вага продукту	923 g
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	T46
Код інтерфейсу Motor In	80PB 80R
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS