

# Паралельний комплект EAMM-U-65-T42-60AB-87

Номер деталі: 8096187

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                               | Значення               |
|---|------------------------|
| Розмір                                    | 65                     |
| Центральна відстань                       | 87 mm                  |
| Положення монтажу                         | Будь-який              |
| Передаточне число                         | 1:1                    |
| Макс. швидкість обертання                 | 3000 rpm               |
| Відповідність LABS                        | VDMA 24364 Зона III    |
| Температура зберігання                    | -20 °C...60 °C         |
| Відносна вологість                        | 0 - 95 %               |
| Ступінь захисту                           | IP40                   |
| Температура навколишнього середовища      | 0 °C...50 °C           |
| Момент інерції маси                       | 41.2 kgmm <sup>2</sup> |
| Обертний момент приводу на холостому ході | 0.22 Nm                |
| Передаваний крутний момент                | 3 Nm                   |
| Вага продукту                             | 582 g                  |
| Код інтерфейсу , виконавчий елемент       | T42                    |
| Код інтерфейсу Motor In                   | 60AB                   |
| Інформація про матеріали                  | Відповідно до RoHS     |