

Паралельний комплект EAMM-U-87-T46-70AA-114

Номер деталі: 8096220

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Розмір | 87 |
| Центральна відстань | 114 mm |
| Положення монтажу | Будь-який |
| Передаточне число | 1:1 |
| Макс. швидкість обертання | 3000 rpm |
| Відповідність LABS | VDMA 24364 Зона III |
| Температура зберігання | -20 °C...60 °C |
| Відносна вологість | 0 - 95 % |
| Ступінь захисту | IP40 |
| Температура навколишнього середовища | 0 °C...50 °C |
| Момент інерції маси | 41.2 kgmm ² |
| Обертний момент приводу на холостому ході | 0.22 Nm |
| Передаваний крутний момент | 3 Nm |
| Вага продукту | 926 g |
| Код інтерфейсу , виконавчий елемент | T46 |
| Код інтерфейсу Motor In | 70AA 70AB |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |