

Паралельний комплект EAMM-U-87-T46-80PB-114

Номер деталі: 8096289

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	87
Центральна відстань	114 mm
Положення монтажу	Будь-який
Передаточне число	1:1
Макс. швидкість обертання	3000 rpm
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура зберігання	-20 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	0 °C...50 °C
Момент інерції маси	44.4 kgmm ²
Обертний момент приводу на холостому ході	0.22 Nm
Передаваний крутний момент	3 Nm
Вага продукту	1062 g
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	T46
Код інтерфейсу Motor In	80PB 80R
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS