


# Монтажна плита VABS-P16-10S-M5

Номер деталі: 8097804

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	26 mm
Положення монтажу	Будь-який
Особливі властивості	Сумісний з киснем згідно DIN EN 1797
Максимальна кількість мість для певморозподільників	1
Робочий тиск	0 bar...7 bar
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [6:3:4] Інертні гази Повітря кисень азот
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Експлуатація з мастилом неможлива Максимальний розмір часток 5 мкм
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-20 °C...70 °C
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 60 % Не конденсується
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	25 g
Тип кріплення	з наскрізним отвором З внутрішньою різьбою
Пневматичний порт 1	M5
Пневматичне з'єднання 2	M5
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал монтажної плити	Кований алюмінієвий сплав