

# Блок підготовки повітря MS4-EM1FR-1/4-D6-E-P-VC-AG-MPA-WPE-B

FESTO

Номер деталі: 8098380



## Технічні дані

| Особливості   | Значення   |
|---|--|
| Розмір  | 4  |
| Модельний ряд   | PC   |
| Положення монтажу   | по вертикалі +/- 5°  |
| манометр  | з манометром   |
| Робочий тиск  | 0.1 МПа...1 МПа<br>1 bar...10 bar<br>14.5 psi...145 psi                              |
| Стандартний отвір для постачання повітря 0,6->0 МПа (6->0 бар, 87->0 psi) | 1400 l/min   |
| Стандартна номінальна витрата   | 1700 l/min   |
| Робоче середовище   | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                               |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища                               | Не сумісний з ефірним маслом   |
| Клас корозійної стійкості (CRC)   | 1 - низький опір корозії   |
| Відповідність LABS  | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Температура зберігання  | -5 °C...50 °C  |
| Температура середовища  | 5 °C...50 °C   |
| Температура навколишнього середовища                                      | 5 °C...50 °C   |
| Вага продукту   | 470 g  |
| Тип кріплення   | за бажанням:<br>Монтаж в лінію<br>З монтажним кронштейном<br>За допомогою аксесуарів |
| Інформація про матеріали  | Відповідно до RoHS   |