

З'єднувальна плита VABS-B14-T-FN14

Номер деталі: 8099628

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	Напрямок підключення зверху
Робочий тиск	1.5 bar...10 bar
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура зберігання	-20 °C...60 °C
Температура середовища	-20 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-20 °C...60 °C
Вага продукту	192 g
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Пневматичне з'єднання 2	Фланець 1/4 зі схемою з'єднання NAMUR 1/4 NPT
Пневматичне з'єднання 4	Фланець 1/4 зі схемою з'єднання NAMUR 1/4 NPT
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал монтажної плити	Кований алюмінієвий сплав