

З'єднувач VABD-B14-P1-G18

Номер деталі: 8099850

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Положення монтажу	Будь-який
Робочий тиск	1.5 bar...10 bar
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура зберігання	-20 °C...60 °C
Температура середовища	-20 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-20 °C...60 °C
Вага продукту	26 g
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Пневматичний порт 1	G1/8
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал монтажної плити	Кований алюмінієвий сплав