

Індикатор положення SAMH-F12-MK-A2

Номер деталі: 8101084

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	2 безконтактних датчиків з вибухозахистом та високим IP
Захист від вибуху	Зона 2 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Примітка до застосування	При використанні з кутовим сідловим клапаном VZXA схвалення SIL для всього виробу більше не діє.
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Температура навколишнього середовища	-20 °C...60 °C
Температура зберігання	-10 °C...60 °C
Вага продукту	151 g
Матеріальні ущільнення	EPDM
Матеріал корпусу	Алюміній РА-посилений
Ступінь захисту	IP65 IP67
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III