

Фітинг NLFA-D-U14-K3-PP-P10

Номер деталі: 8104286

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір упаковки	10
Конструкція	Кріплення шланга за допомогою хомута пряма форма
Розмір	Ø 8 мм
З'єднання для рідини	UNF1/4-28
Під'єднання для рідини 2	для пневмотрубки зовн. Ø 3 мм
Середовище	Рідкі середовища Газоподібні середовища
Зверніть увагу на носій	Зверніть увагу на опір матеріалів при контакті із середовищем
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	-0.075 МПа...0.6 МПа -0.75 bar...6 bar
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	-10.875 psi...87 psi
Температура середовища	0 °С...50 °С
Температура навколишнього середовища	0 °С...50 °С
Температура зберігання	-20 °С...70 °С
Спосіб ущільнення	Важко
Положення монтажу	Будь-який
Номінальний момент дотягування	15 Ncm
Допустимий номінальний моменту затягування	± 15 %
Вага продукту	0.45 g
Матеріали, що контактують із середовищем	PP
Матеріал цапфи з гвинтом	РА посилений
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Примітка до застосування	Дивіться примітку до заявки (доступна на порталі підтримки festo.com)