


Плита керування DADG-FM-F9-VDE2

Номер деталі: 8104802

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
На підставі норм	VDI/VDE 3845 (NAMUR) VDI/VDE 3847-2
Положення монтажу	Будь-який
Робочий тиск	0.2 МПа...0.8 МПа 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi
Номінальний робочий тиск	0.6 МПа 6 bar 87 psi
Захист від вибуху	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Точка роси щонайменше на 10 °C нижче температури навколишнього середовища Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура навколишнього середовища	-20 °C...80 °C
Вага продукту	1340 g
Пневматичне з'єднання	G1/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	EPDM NBR
Матеріал гвинтів	Високолегована нержавіюча сталь високолегована нержавіюча сталь
Матеріал плити	Кований алюмінієвий сплав, анодований