


Паралельний комплект EAMM-U-70-S48-60R-96

Номер деталі: 8105843

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	70
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	5000 rpm
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Момент інерції маси	118 kgmm ²
Обертний момент приводу на холостому ході	0.18 Nm
Передаваний крутний момент	7 Nm
Вага продукту	1800 g
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	S48
Код інтерфейсу Motor In	60R
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS