

Паралельний комплект EAMM-U-145-D80-90GA-188

Номер деталі: 8105897

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	145
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	4000 rpm
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Момент інерції маси	2270 kgmm ²
Обертний момент приводу на холостому ході	2 Nm
Передаваний крутний момент	9.5 Nm
Вага продукту	12000 g
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	D80
Код інтерфейсу Motor In	90GA
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS