


# Безконтактний вимикач SDBF-FAS-1L-PU-K-9-N-LE

Номер деталі: 8106571

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Конструкція	для круглого паза
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Величина вимірювання	Позиція
Основи вимірювання	магніторезистивні
Температура навколишнього середовища	-4 °F...176 °F
Комутаційний вихід	PNP
Функція комутаційного елемента	N/O контакт
Час увімкнення	4 μs
Максимальний вихідний струм	200 mA
Максимальна комутаційна здатність DC	4.8 W
Падіння напруги	1 V
Захист від короткого замикання	Так
Діапазон робочої напруги постійного струму	6 V...24 V
Захист від зворотної полярності	Так
Електричне підключення 1, тип підключення	кабель
Електропідключення 1, технологія підключення	Відкритий кінець
Електричне підключення 1, кількість контактів/жил	3
Напрямок виходу підключення	Вздовж
Колір оболонки кабелю	Чорний
Матеріал оболонки кабелю	PVC
Тип кріплення	міцно закручений Можна вставити в паз поздовжньо
Положення монтажу	Будь-який
Кольор корпусу	прозорий
Індикація стану перемикачання	LED
Температура навколишнього середовища з рухомим кабелем	-20 °C...80 °C
Ступінь захисту	NEMA 6
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III