

Електромагнітна котушка VACC-S18-35-K4-2U-EX4ME

Номер деталі: 8109387

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Спосіб приведення в дію	електричний
Положення монтажу	Будь-який
Індикатор положення перемикача	Немає
Робочий цикл	100%
Клас ізоляції	H
Характеристики котушки	110 V AC: 50/60 Hz, потужність 3,5 VA 110 V DC: 3,5 W
Допустимі коливання напруги	-15 % / +10 %
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Відповідно до директиви ЄС про вибухозахист (ATEX)
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	згідно UK EX Vorschriften
Сертифікація ATEX за межами ЄС	EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX)
Захист від вибуху	Зона 1 (ATEX) Зона 1 (IEC EX) Зона 1 (UKEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 21 (IEC EX) Зона 21 (UKEX) Зона 22 (ATEX)
Орган сертифікації	BVS 16ATEXE036X IECEX BVS16.0028X
ATEX-категорія, газ	II 2G
ATEX-категорія: пил	II 2D
Тип захисту Ex для газу	Ex eb mb IIC T6, T5 Gb
Тип, вибухозахисту Ex , пил	Ex tb IIIC T80°C, T95°C Db
Температура навколишнього середовища	T5, T95°C: -25°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T80°C: -25°C ≤ Ta ≤ +50°C
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Ступінь захисту	IP66
Вага продукту	580 g
Електричне підключення	Клемна коробка, різьба кабельного вводу M20x1,5
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS