



Вертикальна плата живлення VMPA14-VSP-QS10

Номер деталі: 8110625

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	14 mm
Робочий тиск	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Пілотний тиск	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Вага продукту	55 g
Пневматичний порт 1	QS-10
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал живлючої плити	PA-посилений