


Електронний модуль VMPA-MPM-EMM-P5

Номер деталі: 8111881

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Максимальна кількість мість для певморозподільників	1
Максимальна кількість котушок пнемморозподільників	1
Захист від зворотної полярності	Так
Діапазон робочої напруги DC, напруга навантаження	21.6 V...26.4 V
Номінальний струм втягування на кожну котушку електромагніту	60 mA до 30 ms
Номінальний струм зі зниженням струму	22 mA через 30 ms
Електрична ізоляція між каналом і внутрішньою шиною	ні
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії (коли встановлено)
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Вага продукту	20 g
Електричний контроль	Мільтипін
Матеріал корпусу	POM
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS