


# Фітинг NPQE-D-M7-Q6-P10

Номер деталі: 8112912

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	Mini
Номинальний розмір	3.5 mm
Тип ущільнення на гвинтовій цапфі	Ущільнююче кільце
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	пряма форма Принцип «Push-Pull».
Розмір упаковки	10
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	-13.775 psi...116 psi
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Клас "чистої кімнати"	Клас 4 згідно з ISO 14644-1
Температура навколишнього середовища	-5 °C...60 °C
Номинальний момент затягування	2 Nm
Допустимий номинальний моменту затягування	± 5 %
Вага продукту	5.22 g
Тип кріплення	Зовнішній шестигранник SW10
Пневматичний порт 1	Зовнішня різьба M7
Пневматичне з'єднання 2	для пневмотрубки зовн. Ø 6 мм
Колір розчепного кільця	Синій
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	Нікельована латунь
Матеріал різьбового ущільнення	NBR
Матеріал звільняючого кільця	POM
Матеріал ущільнювального кільця	NBR
Матеріал ущільнення трубки	NBR
Матеріал хомута для шланга	нержавіюча сталь